

通风柜 Fume Hoods | 高氯酸用


LDP

使用高氯酸的专用型通风柜。




- 内装采用耐药品性能佳的耐高温PVC板。
- 配备了可清洗缓冲板内部的淋浴喷头。
- 为防止过氯酸的逆流，风柜开口面的风速设置在0.5~0.7m/s。
- 设置加热器用的大电流电源插座。
- 下台可放置实验室系列的收纳柜和机器等。


排气管图



配管图



尺寸图 (mm)



■ 共通规格

外装	冷轧钢板，表面耐药品性喷粉涂装
内装	不含石棉的特殊板材、缓冲板狭缝方式
操作台面 (选定)	陶瓷 (S)
玻璃门	强化玻璃，6mm厚，重量平衡式
水栓	1个
插座	AC220V 10A 120型2个、150型3个、180型4个
荧光灯	120/150型30W、180型40W各1个
安全机构	门掉下防止挡块、排气延迟定时器、风量监视

■ 规格

型号	LDP-120	LDP-150	LDP-180
外形尺寸	深×高 750 (+150) × 2400mm		
	宽	1200mm	1500mm
重量	约240kg	约270kg	约310kg
排气风量	24m ³ /min	30m ³ /min	37m ³ /min
机内静压	108Pa (11mmH ₂ O)	88Pa (9mmH ₂ O)	127Pa (13mmH ₂ O)

■ 机型一览表

陶瓷 (S)	LDP-120S	LDP-150S	LDP-180S
--------	----------	----------	----------

1 通风柜

2 洁净
工作台

3 实验台